

Krążek fibrowy Tyrolit PREMIUM ZA-P48 V 125 × 22 mm, ziarno 40

Krążki fibrowe PREMIUM ZA-P48 V Tyrolit do stali i stali nierdzewnej – ziarno cyrkonowe (korund cyrkonowy), zgrubne szlifowanie zadziórów i twardych powierzchni ze stali i stali nierdzewnej. Wymiar 125 × 22 mm, ziarno 40, maks. 12 300 obr/min. Do szlifierek kątowych z dyskiem podporowym. Faktura VAT.

125 × 22 MM

ZIARNO 40

12 300 OBR/MIN

CYRKON

Właściwości

- **Bardzo dobre usuwanie naddatku** – ziarno cyrkonowe + dodatkowa warstwa chłodząca
- **Zwiększona żywotność** – dzięki dodatkowej warstwie chłodzącej
- **Szybsze szlifowanie powierzchni** – odpowiedni podkład i ziarno cyrkonowe
- **Ziarno 40** – maksymalne usuwanie naddatku

Zastosowanie

- **Szlifowanie zgrubne** – stal i stal nierdzewna
- **Usuwanie zadziórów** – krawędzie po cięciu
- **Twarde powierzchnie** – stal i stal nierdzewna

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Producent / seria	Tyrolit, Krążki fibrowe PREMIUM ZA-P48 V	
Numer katalogowy	34163905	= symbol e-Pamar
Wymiar	125 × 22 mm	oznaczenie Tyrolit: 125 x 22 / 4
Ziarno / gradacja	40	
Rodzaj ziarna	ziarno cyrkonowe (korund cyrkonowy)	
Podkład	fibra (włókno wulkanizowane)	
Maks. prędkość obrotowa	12 300 obr/min	dla Ø 125 mm
Materiał obrabiany	stal, stal nierdzewna	
Narzędzie	szlifierka kąтова z dyskiem podporowym	
Opakowanie producenta	50 szt.	w e-Pamar: Szt
24	maksymalne usuwanie naddatku	34163902
36	maksymalne usuwanie naddatku	34163903
40	maksymalne usuwanie naddatku	34163905 · ten produkt
60	maksymalne usuwanie naddatku	34163906
80	obróbka dokładna	34163908
120	obróbka dokładna	34163910

Dane wg karty produktu Tyrolit (tyrolit.com).

Sposób użycia

01 Dysk podporowy

Założ dysk podporowy 125 mm na wrzeciono szlifierki.

02 Krążek

Nałóż krążek fibrowy i dokręć nakrętką mocującą.

03 Kontrola

Sprawdź: maks. 12 300 obr/min $\geq$ obroty szlifierki.

04 Prowadzenie

Pracuj pod niewielkim kątem do powierzchni, ruchem posuwisto-zwrotnym, bez nadmiernego nacisku.

05 Wymiana

Zużyty lub uszkodzony krążek wymień – nie pracuj krawędzią podkładu.

Ważne: krążek fibrowy zawsze stosuj z dyskiem podporowym; nie przekraczaj 12 300 obr/min.

Rysunek wymiarowy

widok z góry i przekrój warstw



Ø 125 mm

ziarno cyrkonowe
podkład: fibra

ZA-P48 V 40

125 × 22 mm

ziarno 40

maks. 12 300 obr/min

szlifierka kątowa

z dyskiem podporowym

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór - w praktyce

ziarno 40: maksymalne usuwanie naddatku

cyrkon: bardzo dobre zbieranie

12 300: maks. obr/min

dysk podporowy: 125 × 22 mm

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej – fibra jest wrażliwa na wilgoć.
- Trzymaj krążki płasko, w oryginalnym opakowaniu.
- Nie używaj krążków odkształconych lub zawilgoconych.

Dokumenty i zgodność

- Krążki fibrowe PREMIUM ZA-P48 V, 125 × 22 mm
- ziarno 40, ziarno cyrkonowe (korund cyrkonowy)
- maks. 12 300 obr/min
- rekomendacje ziarna wg Tyrolit
- symbol e-Pamar: 34163905

Bezpieczeństwo - w skrócie

Oczy: okulary lub przyłbica.

Pył: odciąg i ochrona dróg oddechowych.

Słuch: ochronniki przy pracy maszynowej.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Krążek fibrowy Tyrolit PREMIUM ZA-P48 V 125 × 22 mm, ziarno 40 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/12872-krazki-fibrowe-premium-za-p48-v-125-x-224.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (Tyrolit). Wiążące są aktualne dane producenta.