

PAMAR Klej + Szczeliwo PU50 biały 300 ml – masa klejąco-uszczelniająca

PAMAR PU50 biały to masa klejąco-uszczelniająca w kartuszu 300 ml do łączenia i uszczelniania białych i jasnych elementów – ram, paneli, obudów i zabudów. Biała spoina jest dyskretna na jasnych powierzchniach i daje czyste, estetyczne wykończenie. Masa ma postać pasty i reaguje z wilgocią. Sprzedaż: 1 szt.

KLEJ + SZCZELIWO

BIAŁY

KARTUSZ 300 ML

PASTA

SYMBOL MR40310W

Właściwości

- Biała spoina – Czyste wykończenie na jasnych ramach, panelach i obudowach.
- Klej i szczeliwo w jednym – Jedno opakowanie zamiast dwóch produktów na stanowisku.
- Pasta, nie ciecz – Masa trzyma się miejsca nałożenia i daje się prowadzić pasmem.
- Kartusz 300 ml – Pasuje do standardowych wyciskaczy do kartuszy 280–310 ml.
- Transport bez ograniczeń – Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w transporcie.
- Pełna dokumentacja – Karta charakterystyki dostępna przy produkcie.

Zastosowanie

- Jasne ramy i profile – połączenia i szczeliny na elementach białych i kremowych
- Panele i zabudowy – klejenie i uszczelnianie jasnych paneli, listew i maskownic
- Obudowy urządzeń – uszczelnianie styków w białych obudowach i osłonach
- Prace wykończeniowe – szczeliny, w których ciemna spoina byłaby zbyt widoczna

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Typ	masa klejąco-uszczelniająca	szczeliwo + klej (sekcja 1 SDS)
Kolor / opakowanie	biały / kartusz 300 ml	sprzedaż: 1 szt.
Postać	pasta	delikatny zapach
Gęstość względna	1,15	woda = 1
Rozpuszczalność w wodzie	niemieszalna	reaguje z wilgocią (wydziela CO ₂)
Temperatura zapłonu	≥ 75°C	tygiel zamknięty
Temperatura samozapłonu	≥ 200°C	SDS, sekcja 9
Główne składniki	PVC 20–50%, MDI < 1%	SDS, sekcja 3
Klasyfikacja CLP	Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1 H317	hasło: NIEBEZPIECZEŃSTWO, GHS08
Materiały niezgodne	alkohole, aminy, mocne kwasy i zasady	SDS, sekcja 10
Transport	nieklasyfikowany jako niebezpieczny	ADR
Kod odpadu	08 04 09*	odpadowe kleje i szczeliwa

Dane według karty charakterystyki KLEJ-MASA KU TIC, karta charakterystyki nr 39-8469-7, wersja 1.01 (aktualizacja 14.11.2022).

■ Sposób użycia

01 Przygotuj stanowisko

Zapewnij wentylację, załóż rękawice z laminatu polimerowego i okulary z osłonami bocznymi.

02 Przygotuj podłoże

Powierzchnie mają być czyste, suche i odtłuszczone. Po środku czyszczącym odczekaj do pełnego odparowania.

03 Otwórz kartusz

Odetnij końcówkę kartusza, nakręć dyszę i przytnij ją ukośnie na szerokość pasma. Włóż kartusz do wyciskacza.

04 Nałóż masę

Przy klejeniu nakładaj pasma lub punkty i od razu dociśnij elementy. Szczelinę wypełnij bez pustek, w razie potrzeby na sznurze dylatacyjnym.

05 Wyglądź i zostaw

Wyglądź spoinę, usuń taśmę i nadmiar masy. Pozostaw do utwardzenia w kontakcie z wilgocią z powietrza.

Czasy pracy, utwardzania i nośność połączenia zależą od podłoża, grubości warstwy, temperatury i wilgotności. Karta charakterystyki ich nie podaje – przed pracą seryjną wykonaj próbę i stosuj się do zaleceń producenta.

■ Przechowywanie

Przechowuj w oryginalnym, zamkniętym kartuszu, z dala od kwasów, mocnych zasad, środków utleniających, alkoholi i amin. Chroń przed wilgocią – masa reaguje z wodą. Zanieczyszczoną odzież wypierz przed ponownym użyciem.

■ Ochrona osobista

Rękawice z laminatu polimerowego > 0,3 mm (EN 374), okulary z osłonami bocznymi (EN 166), wentylacja; przy jej braku półmaska z filtrem A+P. Szkolenie z diizocyjanianów przy pracy zawodowej.

■ Badania i certyfikaty


- karta charakterystyki nr 39-8469-7, wersja 1.01 (14.11.2022)
- klasyfikacja CLP: Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1 H317
- transport: nieklasyfikowany jako towar niebezpieczny
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

NIEBEZPIECZEŃSTWO (GHS08). Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania (H334). Może powodować reakcję alergiczną skóry (H317). Przy szlifowaniu może tworzyć się niebezpieczny pył respirabilny (EUH212).


■ Klejenie i uszczelnianie masą PU50 białą – przekrój poglądowy

A · KLEJENIE ELEMENTÓW (PRZEKRÓJ)



Podłoże czyste, suche i odtłuszczone - elementy złącz w czasie, gdy masa jest jeszcze plastyczna

B · USZCZELNIENIE SZCZELINY (PRZEKRÓJ)



Rysunek poglądowy, bez skali · wymiary spoiny i czasy pracy wg informacji producenta



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu PAMAR Klej + Szczeliwo PU50 białe 300 ml w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/masa-k-u-tic-biala-300ml.html

W ofercie e-Pamar: PAMAR Klej + Szczeliwo PU50 białe, kartusz 300 ml, sprzedaż 1 szt. · Symbol: MR40310W

Opracowanie e-Pamar na podstawie karty charakterystyki KLEJ-MASA KU TIC nr 39-8469-7, wersja 1.01 (14.11.2022). Karta nie podaje czasów pracy i utwardzania ani wytrzymałości – przydatność do zastosowania potwierdź próbą.