

Krążek ścierny na rzep Indasa Rhynogrip White Line 125 mm P500 8 otworów

Krążek ścierny Indasa Rhynogrip White Line – wszechstronny materiał ścierny z mocowaniem welurowym (rzep). Średnica 125 mm, 8 otworów, gradacja P500, ziarno tlenek aluminium, papier klasy C z welurem, z powłoką lubrykacyjną. Do szlifowania na sucho. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

Ø 125 MM

P500

8 OTWORÓW

RZEP

Właściwości

- **Szybkość pracy** – krótszy czas obróbki
- **Odporność na zapychanie** – przedłużony czas szlifowania
- **Różnorodność użycia** – dobry stosunek jakości do ceny
- **Podłoże z nylonowego rzepu** – szybkie i łatwe mocowanie

Zastosowanie

- **Etap pracy** – szlifowanie przed lakierowaniem / pod cieniowanie
- **Podłoża** – szpachlówki, stary lakier, podkłady, włókno szklane, żelkot
- **Rynki** – motoryzacja, budownictwo, kompozyty, przemysł i produkcja, drzewny i meblowy

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Producent / linia	Indasa Rhynogrip White Line	
Symbol	214909	
Średnica	125 mm	
Otwory	8 otworów	
Gradacja	P500	zakres linii: P40–P600
Ziarno	tlenek aluminium	
Spoiwo	zmodyfikowane żywice syntetyczne	
Podkład	papier klasy C z welurem	dla P500
Powłoka lubrykacyjna	tak	dla P500
Mocowanie	rzep (welur)	
Praca	na sucho	
Opakowanie	Szt	sprzedaż na sztuki

Dane wg Indasa (indasa-abrasives.com). Etapy pracy dla gradacji podano orientacyjnie.

Sposób użycia

01 Talerz

Sprawdź, czy talerz ma $\varnothing$ 125 mm i rzep w dobrym stanie.

02 Otwory

Nałóż krążek tak, by 8 otworów pokryło się z otworami talerza.

03 Start

Uruchom szlifierkę na powierzchni, prowadź ją płasko.

04 Nacisk

Pracuj lekkim, równym naciskiem – nie przechylaj szlifierki.


05 Kolejna gradacja

Przechodź stopniowo do drobniejszych gradacji, nie pomijając zbyt wielu.

Ważne: przed zmianą gradacji usuń pył z powierzchni; zapchany lub zużyty krążek wymień – nie zwiększaj nacisku.

Rysunek wymiarowy

widok z góry i przekrój warstw



ziarno Al_2O_3 P500
papier C
welur (rzep)

White 125 P500 8 otw.

$\varnothing$ 125 mm, 8 otworów
gradacja P500
papier klasy C z welurem
z powłoką lubrykacyjną
mocowanie: rzep, na sucho

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór - w praktyce

P500: szlifowanie przed lakierowaniem / pod cieniowanie

Ø 125: średnica talerza szlifierki

8 otw.: zgodnie z talerzem / odciągiem

White Line: uniwersalny, do P600

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
- Krążki trzymaj płasko w opakowaniu – chroń rzep przed zabrudzeniem.
- Nie stosuj na mokro – krążek przeznaczony do pracy na sucho.

Dokumenty i zgodność

- Indasa Rhynogrip White Line, $\varnothing$ 125 mm, 8 otworów
- P500, papier klasy C z welurem
- ziarno tlenek aluminium, spoiwo żywiczne
- tabela gradacji z etapami pracy
- symbol e-Pamar: 214909

Bezpieczeństwo - w skrócie

Oczy: okulary lub przyłbica.

Pył: odciąg i ochrona dróg oddechowych.

Słuch: ochronniki przy pracy maszynowej.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Krążek ścierny na rzep Indasa Rhynogrip White Line 125 mm P500 8 otworów w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/papier-na-rzep-rhynogrip-white-line-p500-8-otworow.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (Indasa). Wiążące są aktualne dane producenta.