

Dysk fibrowy 3M Cubitron II 987C 125 × 22 mm, 80+

Dysk fibrowy 3M Cubitron II 987C – precyzyjnie kształtowane ziarno ceramiczne 3M z dodatkiem chłodzącym – utrzymuje niską temperaturę na stali nierdzewnej i metalach wrażliwych na ciepło, ogranicza przebarwienia (wg 3M). Wymiar 125 × 22 mm (szczelinowy), ziarno 80+, maks. 12 000 obr/min. Faktura VAT.

125 × 22 MM

80+

POMARAŃCZOWY

12 000 OBR/MIN

Właściwości

- **Ziarno precyzyjne 3M** – ceramika kształtowana – szybkie cięcie
- **Mniejszy nacisk** – mniejsze zmęczenie operatora
- **Sztwywny podkład z fibry** – odporny na rozerwanie
- **Nasyp zamknięty** – kolor pomarańczowy

Zastosowanie

- **Usuwanie spoin** – szlifowanie spoin, nadlewków
- **Fazowanie** – krawędzie przed spawaniem
- **Materiały** – wszystkie metale, w tym stal nierdzewna, stopy niklu, tytan, aluminium

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Producent / typ	3M Cubitron II 987C	
Średnica	125 mm	
Otwór centralny	22 mm, szczelinowy	
Ziarno	80+	oznaczenie 3M
Materiał ścierny	ceramika precyzyjna (ziarno kształtowane 3M)	
Podkład	włókno (fibra wulkanizowana)	
Spoivo	żywica	
Typ nasypu	nasyp zamknięty	
Kolor	pomarańczowy	
Maks. prędkość	12 000 obr/min	wg 3M Polska
Praca	na sucho	
Symbol e-Pamar	7000028171987	
Opakowanie	Szt	sprzedaż na sztuki
125 mm, 36+	12 000	nasyp zamknięty
125 mm, 60+	12 000	nasyp zamknięty
125 mm, 80+	12 000	nasyp zamknięty · ten produkt
180 mm, 36+	8500	nasyp zamknięty
180 mm, 60+	8500	nasyp zamknięty
180 mm, 80+	8500	nasyp zamknięty

Dane wg 3M Polska (3mpolska.pl) i katalogu 3M ASD 2024 (Polska).

Sposób użycia

01 Podkładka

Założ podkładkę (dysk podporowy) Ø 125 mm.

02 Dysk

Nałóż dysk fibrowy i dokręć nakrętkę.

03 Obroty

Sprawdź, czy obroty szlifierki nie przekraczają 12 000 obr/min.

04 Prowadzenie

Pracuj pod niewielkim kątem do powierzchni, bez nadmiernego nacisku – ziarno precyzyjne skrawa przy mniejszym nacisku (wg 3M).


05 Wymiana

Wymień dysk, gdy przestaje skrawać lub jest uszkodzony.

Ważne: dysk fibrowy stosuj wyłącznie z podkładką o tej samej średnicy; nie przekraczaj maksymalnej prędkości.

Rysunek wymiarowy

widok z góry i przekrój warstw



ziarno ceramiczne
podkład: fibra

987C 125 80+

125 × 22 mm, szczelinowy
ziarno 80+
maks. 12 000 obr/min
kolor pomarańczowy
nasyp zamknięty

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór - w praktyce

987C: stal nierdzewna, chłodzenie

80+: wyrównanie

Ø 125: z podkładką Ø 125

12 000: maks. obr/min

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej – fibra chłonie wilgoć.
- Przechowuj płasko, w oryginalnym opakowaniu.
- Nie używaj dysków odkształconych.

Dokumenty i zgodność

- 3M Cubitron II 987C, 125 × 22 mm
- ziarno 80+, nasyp zamknięty, kolor pomarańczowy
- maks. 12 000 obr/min
- dane wg 3M Polska
- symbol e-Pamar: 7000028171987

Bezpieczeństwo - w skrócie

Oczy: okulary lub przyłbica.

Pył: odciąg i ochrona dróg oddechowych.

Słuch: ochronniki przy pracy maszynowej.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Dysk fibrowy 3M Cubitron II 987C 125 × 22 mm, 80+ w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/dysk-fibrowy-3m-cubitron-ii-987c-125-x-22-p80.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (3M). Wiążące są aktualne dane producenta.