

Dysk fibrowy 3M Cubitron 3 1182C 125 × 22 mm, 36+

Dysk fibrowy 3M Cubitron 3 1182C – ceramiczne ziarno precyzyjne 3M Cubitron 3 – dłuższa żywotność, szybkość cięcia i spójność zużycia, także w zrobotyzowanym szlifowaniu spoin (wg 3M). Wymiar 125 × 22 mm (szczelinowy), ziarno 36+, maks. 12 250 obr/min. Faktura VAT.

125 × 22 MM

36+

FIOLETOWY

12 250 OBR/MIN

Właściwości

- Ziarno precyzyjne 3M - ceramika kształtowana – szybkie cięcie
- Mniejszy nacisk - mniejsze zmęczenie operatora
- Sztwywny podkład z fibry - odporny na rozerwanie
- Nasyp otwarty - kolor fioletowy

Zastosowanie

- Usuwanie spoin - szlifowanie spoin, nadlewków
- Fazowanie - krawędzie przed spawaniem
- Materiały - metale - usuwanie spoin, fazowanie, gratowanie

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Producent / typ	3M Cubitron 3 1182C	
Średnica	125 mm	
Otwór centralny	22 mm, szczelinowy	
Ziarno	36+	oznaczenie 3M
Materiał ścierny	ceramika precyzyjna (ziarno kształtowane 3M)	
Podkład	włókno (fibra wulkanizowana)	
Spoiwo	żywica	
Typ nasypu	nasyp otwarty	
Kolor	fioletowy	
Maks. prędkość	12 250 obr/min	wg 3M Polska
Praca	szlifierka kąтова	
Symbol e-Pamar	700002817190	
Opakowanie	Szt	sprzedaż na sztuki
125 mm, 36+	12 250	nasyp otwarty · ten produkt
125 mm, 60+	—	nasyp otwarty
125 mm, 80+	—	nasyp otwarty
180 mm, 36+	8500	nasyp otwarty
180 mm, 60+	—	nasyp otwarty
180 mm, 80+	—	nasyp otwarty

Dane wg 3M Polska (3mpolska.pl) i katalogu 3M ASD 2024 (Polska).

Sposób użycia

01 Podkładka

Założ podkładkę (dysk podporowy) Ø 125 mm.

02 Dysk

Nałóż dysk fibrowy i dokręć nakrętkę.

03 Obroty

Sprawdź, czy obroty szlifierki nie przekraczają 12 250 obr/min.

04 Prowadzenie

Pracuj pod niewielkim kątem do powierzchni, bez nadmiernego nacisku – ziarno precyzyjne skrawa przy mniejszym nacisku (wg 3M).


05 Wymiana

Wymień dysk, gdy przestaje skrawać lub jest uszkodzony.

Ważne: dysk fibrowy stosuj wyłącznie z podkładką o tej samej średnicy; nie przekraczaj maksymalnej prędkości.

Rysunek wymiarowy

widok z góry i przekrój warstw



Ø 125 mm



ziarno ceramiczne
podkład: fibra

1182C 125 36+

125 × 22 mm, szczelinowy
ziarno 36+
maks. 12 250 obr/min
kolor fioletowy
nasyp otwarty

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór - w praktyce

1182C: Cubitron 3
36+: zgrubnie
Ø 125: z podkładką Ø 125
12 250: maks. obr/min

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej – fibra chłonie wilgoć.
- Przechowuj płasko, w oryginalnym opakowaniu.
- Nie używaj dysków odkształconych.

Dokumenty i zgodność

- 3M Cubitron 3 1182C, 125 × 22 mm
- ziarno 36+, nasyp otwarty, kolor fioletowy
- maks. 12 250 obr/min
- dane wg 3M Polska
- symbol e-Pamar: 700002817190

Bezpieczeństwo - w skrócie

Oczy: okulary lub przyłbica.

Pył: odciąg i ochrona dróg oddechowych.

Słuch: ochronniki przy pracy maszynowej.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Dysk fibrowy 3M Cubitron 3 1182C 125 × 22 mm, 36+ w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/dysk-fibrowy-3m-cubitron-iii-1182c-125-x-22-p36.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (3M). Wiążące są aktualne dane producenta.